

2025年6月12日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

こんがりも、あたたためも、これひとつ。「2in1トースターレンジ」MRT-F100を発売



「2 in 1 トースターレンジ」MRT-F100 チャコールグレー(H)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、トースターと単機能レンジの2台分を1台にまとめた新コンセプトの「2in1 トースターレンジ」MRT-F100を6月下旬から発売します。本製品は、トーストをこんがりサクッと焼き上げ、こんがり焼き目のグリル料理もでき、レンジ加熱であたためや解凍もできます。1台で済むので、コンパクトなキッチンスペースにもすっきり置くことができます。操作部は直感的に操作できるダイヤル式で、使い方もシンプルで簡単です。

新製品の主な特長＜「2in1 トースターレンジ」MRT-F100＞

1. 4種のパン専用モードでパンにあわせておいしく火加減。

4種のパン専用モードを搭載し、モードと時間を選択すると、パンにあった火加減でおいしく焼き上げます。

- ① 「トースト」モード：表面サクサク、裏返しらずでトーストをおいしく焼き上げます。
- ② 「アレンジトースト」モード：具材をのせたパンをおいしく焼き上げます。
- ③ 「パンリバイク」モード：市販の総菜パンやクロワッサンも表面は焦がさず、中はあつあつ・ふんわりと上手にあたため直します。
- ④ 「ピザ」モード：直径約23cmまでのピザなら切らずに1枚まるごと焼けます。

さらに、モードと時間を選択するだけで、カフェのようなワンプレートが手軽に作れる「セットメニュー」も採用しました。グリルプレートに並べて焼くだけなので、忙しい朝でも手軽に調理ができ、ごちそう朝食がいきなり完成します。

- ① 「トーストセット」：食パンと卵、ウィンナーを並べて、「トースト」モードで 4～5 分焼きます。
- ② 「バーガーセット」：切ったバンズとパティを並べて、「アレンジトースト」モードで 6～7 分焼きます。
- ③ 「イングリッシュマフィンセット」：切ったイングリッシュマフィンと卵を並べて、「アレンジトースト」モードで 8～9 分焼きます。

2. グラタンやスコーンなどいろいろなグリル調理ができる。

火加減で選べるグリルモードを搭載しました。しっかり焼き目をつけたいグラタンや、じっくり焼きたいスコーンもさらっと作れます。

- ① 「グリル(強)」モード：高火力で焼き目をつけてしっかり焼き上げます。
- ② 「グリル(弱)」モード：焦がさないようじっくり加熱します。
- ③ 「予熱」モード：グリル調理で庫内を予熱したい時に使用します。

3. 裏返しなしで、表も裏もサクッと焼ける。「グリルプレート&ヒーター」テクノロジー

赤外線を放射する「管ヒーター」で食材上面を加熱し、レンジ加熱(マイクロ波)で発熱する「グリルプレート」で食材裏面を加熱します。上下からの適切な加熱制御で食パンの両面をこんがり食感よく焼き上げます。

4. レンジだから、あたたためも解凍もできる。

最高 1,000W^(*)から 200W 相当まで選べる 4 段階出力で、解凍からあたため、調理まで、お好みにあわせて使えます。操作は、「レンジ」に設定し、出力と時間を選択するだけ。レンジ加熱で作れるスープやゆで物など、いろいろな調理に大活躍します。

5. コンパクトなキッチンスペースにすっきり置ける。

コンパクトなキッチンスペースにすっきり置け、左右・背面は壁ピッタリに設置できます^(*)。ワイド庫内^(*)で、直径 24cm のボウルも使えます。

6. 使い方はシンプル&簡単。

操作部には、直感的に操作できるダイヤル式を採用し、モードの切りかえ、レンジ出力の切りかえ、時間設定がダイヤルを回すだけでできます。また、フラット庫内で拭きやすく、水滴や汚れもサッとひと拭きできるレッグカバーを採用しているので、お手入れもらくです。

(*) 短時間高出力機能(最大 3 分)です。自動的に 600W に切りかわります。

(*) 上方 10cm 以上あけてください。

(*) 幅 34.9cm、高さ 13.2cm。

型式および発売予定

| タイプ | 愛称 | 型式 | 総庫内 容量 | 本体色 | 本体希望 小売価格 | 発売予定 |
|----------|---------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-------|
| トースターレンジ | 2in1 トースターレンジ | MRT-F100 | 15L | チャコールグレー(H) アイボリー(C) | オープン価格 | 6 月下旬 |

※仕様の詳細については P.7 の仕様表をご覧ください。

日立グローバルライフソリューションズについて

日立グループは、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用した社会イノベーション事業を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。その中で、日立グローバルライフソリューションズは、パーパスとして「ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを。人と社会にやさしい明日を。私たちは、未来をひらくイノベーションで世界中にハピネスをお届けします。」を掲げています。家電品、空調機器、設備機器や、エンジンアリング・保守サービスを提供するとともに、フットプリントとプロダクトのデータから価値を創出する Lumada 事業に注力し、ワークトランスフォーメーションおよびグリーントランスフォーメーションの実現に One Hitachi で貢献していきます。

詳しくは、日立 GLS のウェブサイト(<https://corp.hitachi-gls.co.jp/>)をご覧ください。

お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～金)

※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11(フリーコール)

・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関する
ご相談窓口

電話 0120-554-201

(添付資料)


■「2in1^{イン}トースターレンジ」MRT-F100 の詳細説明

本製品は、トースターと単機能レンジの2台分を1台にまとめたトースターレンジです。トーストをこんがりサクッと焼き上げ、こんがり焼き目のグリル料理もでき、レンジ加熱であたためや解凍もできます。

1. 4種のパン専用モードでパンにあわせておいしく火加減。

4種のパン専用モード(図1)を搭載しました。モードと時間を選択すると、パンにあった火加減でおいしく焼き上げます。

- ① 「トースト」モード：表面サクサク、裏返しらずでトーストをおいしく焼き上げます。トースト1枚を約4分でこんがりサクサクに。冷凍トーストは設定時間を約1分追加します。
- ② 「アレンジトースト」モード：具材をのせたパンをおいしく焼き上げます。お好みの具材でのアレンジトーストやフレンチトーストもこんがり焼き上げます。
- ③ 「パンリバイク」モード：市販の総菜パンやクロワッサンも表面は焦がさず、中はあつあつ・ふんわりと上手にあたため直します。
- ④ 「ピザ」モード：直径約23cmまでのピザなら切らずに1枚まるごと焼けます。手作りピザも約10分でこんがりおいしく焼き上げます。



[図1 パン専用モードの調理例]

さらに、モードと時間を選択するだけで、カフェのようなワンプレートが手軽に作れる「セットメニュー」(図2)を採用しました。グリルプレートに並べて焼くだけなので、忙しい朝でも手軽に調理ができ、ごちそう朝食がいきなり完成します。

- ① 「トーストセット」：食パンと卵、ウィンナーを並べて、「トースト」モードで4～5分焼きます。
- ② 「バーガーセット」：切ったバンズとパティを並べて、「アレンジトースト」モードで6～7分焼きます。
- ③ 「イングリッシュマフィンセット」：切ったイングリッシュマフィンと卵を並べて、「アレンジトースト」モードで8～9分焼きます。



※生卵やゆで卵(殻つき・殻なしとも)、目玉焼きは「レンジ」モードで調理しないでください。

[図 2 セットメニューの調理例]

2. グラタンやスコーンなどいろいろなグリル調理ができる。

火加減で選べるグリルモードを搭載し、しっかり焼き目をつけたいグラタンや、じっくり焼きたいスコーンもさりと作れます。

(図 3)


- ① 「グリル(強)」モード：高火力で焼き目をつけてしっかり焼き上げます(マカロニグラタン、ハンバーグ、塩ざけなど)。
- ② 「グリル(弱)」モード：焦がさないようじっくり加熱します(焼きいも、スコーン、型抜きクッキーなど)。
- ③ 「予熱」モード：グリル調理で庫内を予熱したい時に使用します。



[図 3 グリル調理例]

3. 裏返しなしで、表も裏もサクッと焼ける。「グリルプレート&ヒーター」テクノロジー

赤外線を放射する「管ヒーター」で食材上面を加熱し、レンジ加熱(マイクロ波)で発熱する「グリルプレート」で食材裏面を加熱します。上下からの適切な加熱制御で食パンの両面をこんがり食感よく焼き上げます。(図 4)




イメージ。実際の見え方とは異なります。

[図 4 グリルプレート&ヒーターテクノロジーの構造図]

4. レンジだから、あたためも解凍もできる。

最高 1,000W^(*)から 200W 相当まで選べる 4 段階出力で、解凍からあたため、調理まで、お好みにあわせて使えます。操作は、「レンジ」に設定し、出力と時間を選択するだけ(図 5)。レンジ加熱で作れるスープやゆで物など、いろいろな調理に大活躍します。日常使いしやすい手動調理メニューを web レシピ集に掲載しています(図 6)。



レンジに設定し、出力と時間を選択します。

[図 5 操作例]



[図 6 web レシピ集に掲載の手動調理メニュー例]

(*) 短時間高出力機能(最大 3 分)です。自動的に 600W に切りかわります。

5. コンパクトなキッチンスペースにすっきり置ける。

コンパクトなキッチンスペースにすっきり置け(図 7)、左右・背面は壁ピッタリに設置できます^(*)。また、ワイド庫内^(**)で、直径 24cm のボウルも使えます(図 8)。



[図 7 キッチンにすっきり置ける]



[図 8 直径 24cm のボウルも使える]

(*) 上方 10cm 以上あけてください。

(**) 幅 34.9cm、高さ 13.2cm。

6. 使い方はシンプル & 簡単。

操作部には、直感的に操作できるダイヤル式を採用しました。モードの切りかえ、レンジ出力の切りかえ、時間設定がダイヤルを回すだけでできます(図 9)。また、フラット庫内で拭きやすく、水滴や汚れもサッとひと拭きできるレッグカバーを採用しているので、お手入れもらくです(図 10)。



[図 9 操作部]



フラット庫内で拭きやすい



水滴や汚れもサッとひと拭きできるレッグカバー

[図 10 お手入れもらく]

■「2in1 トースターレンジ」MRT-F100 の主な仕様

| | |
|-----------------------------|---|
| 型式 | MRT-F100 |
| 総庫内容量 ^(*4) ・庫内形状 | 15L フラット庫内 |
| センサー種類 | 温度センサー |
| レンジ最高出力 ^(*5) | 1,000W(最大 3 分間) |
| レンジ手動出力 | 1,000W、600W、500W、200W 相当 |
| グリル | 上：管ヒーター、下：グリルプレート(レンジ加熱) |
| レシピ数 ^(*6) | 84 |
| トースト(1～2 枚) | 約 3～5 分 |
| 付属品 | グリルプレート 365×281mm 1 枚 |
| 本体外形寸法 幅×奥行(ハンドル含む)×高さ | 464×358(406)×302mm |
| 庫内有効寸法 幅×奥行×高さ | 349×279×132mm |
| 質量 | 約 11.5 kg |
| 本体色 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>チャコールグレー(H)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>アイボリー(C)</p> </div> </div> |

(*4) 総庫内容量とは、JIS の規定に基づいて算出された容量です。

(*5) 短時間高出力機能(最大 3 分)です。自動的に 600W に切りかわります。

(*6) レシピ数は web レシピ集に掲載されている材料・作り方の数です。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
