

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

「大容量糸くずフィルター」がスリット形状になって、お手入れ性がさらに向上



17

ざして開発しました。今後も、強いプロダクトにデジタル技術を掛け合わせ、省エネと省手間、快適さを両立することで、日常の家事負担を軽減し、家庭や住空間における暮らしの質を高めていきます。

◆新製品の主な特長＜ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX130P・SX130P・SVX120P＞

1.隠れ汚れまで落とす洗浄力はそのままだに、布傷みを抑える「[衣類長もち]高濃度洗浄」**New**

本製品は、隠れ汚れまで落とす洗浄力はそのままだに、布傷みを抑える「[衣類長もち]高濃度洗浄」を新たに採用しました。昨今、環境意識の高まりを背景に、サステナブルファッションへの関心が高まる中、衣類をより長く着用したいというニーズに応えるため、日立こだわりの高濃度の洗剤液を活用した洗浄制御を進化させ、色あせや毛玉などの布傷みを抑えながら、きれいに洗い上げます。

2.新形状の「大容量糸くずフィルター」でさらにお手入れしやすくなった「らくメンテ」**New**

乾燥のたびに発生するお手入れの手間を軽減する「らくメンテ」が進化しました。「大容量糸くずフィルター」の捕集部をスリット形状に変更するとともに、先端を開放構造とすることで、ホコリや糸くずのお手入れがさらにしやすくなりました。

3.「3 軸ジャイロセンサー」を活用した脱水時の振動制御がさらに進化 **New**

「3 軸ジャイロセンサー」により衣類の片寄りを推定し、脱水時の振動を抑制する脱水制御がさらに進化しました。これにより、快適な洗濯体験を実現します。

4.好評のダークグレー色を最上位機種にも採用し、幅広いニーズに対応(BD-STX130P) **New**

今回、2025 年度モデル BD-SX130M で好評をいただいたダークグレー色を、最上位機種である BD-STX130P にも採用しました。これにより、お客さまの選択肢を広げ、幅広いニーズに対応します。全体の色調を統一した一体感のあるデザインにより、グレイッシュな空間はもちろん、ホワイト基調の空間にも自然に調和します。

(*1) 当社調べ。2025 年度モデル BD-STX130M と 2026 年度モデル BD-STX130P との比較。洗濯 2 kg 時、標準コース 50 回運転において。

※衣類の量や素材、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

(*2) 2025 年度モデル BD-SX130M。

(*3) 「ハピネスアップ」のご使用には日立家電メンバーズクラブへの登録が必要です。

(*4) 機能名称が「[気になる症状]スマホで診断」から「My 家電診断」に変わりました。(2026 年 6 月)

型式および発売予定

タイプ	型式	洗濯容量	洗濯～乾燥容量	本体色	主な特長	本体希望小売価格	発売予定
ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」	BD-STX130P	13 kg	7 kg	ダークグレー(H) ホワイト(W)	・ワイドカラー液晶タッチパネル ・[衣類長もち]高濃度洗浄 ・らくメンテ(大容量糸くずフィルター) ・らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・3 軸ジャイロセンサー ・ハピネスアップ アプリ対応	オープン価格	8 月下旬
	BD-SX130P	13 kg	7 kg	ダークグレー(H) ホワイト(W)	・[衣類長もち]高濃度洗浄 ・らくメンテ(大容量糸くずフィルター) ・らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・3 軸ジャイロセンサー ・ハピネスアップ アプリ対応		
	BD-SVX120P	12 kg	6 kg	ホワイト(W)	・[衣類長もち]高濃度洗浄 ・らくメンテ(大容量糸くずフィルター) ・らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式) ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ・3 軸ジャイロセンサー		9 月中旬

※仕様の詳細については P.7 の仕様表をご覧ください。

洗濯機ホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

日立のコネクティブインダストリーズセクターにおける取り組み

日立のコネクティブインダストリーズ(CI)セクターのアーバンソリューション & サービスビジネスユニットに所属する日立 GLS では、プロダクトの豊富なインストールベース(デジタライズドアセット)のデータにドメインナレッジと先進 AI を組み合わせた次世代ソリューション群「HMAX for Buildings」に注力しています。これらをコアとする「ファシリティサービス」の提供を通じて、お客さまのライフタイムバリューを最大化し、グローバルに産業を変革することで、豊かな社会の実現をめざします。

日立グローバルライフソリューションズについて

日立グループは、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用した社会イノベーション事業を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。その中で、日立グローバルライフソリューションズは、パーパスとして「ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを。人と社会にやさしい明日を。私たちは、未来をひらくイノベーションで世界中にハピネスをお届けします。」を掲げています。家電品、空調機器、設備機器や、エンジニアリング・保守サービスを提供するとともに、フットプリントとプロダクトのデータから価値を創出する Lumada 事業に注力し、ワークトランスフォーメーションおよびグリーントランスフォーメーションの実現に One Hitachi で貢献していきます。

詳しくは、日立 GLS のウェブサイト(<https://corp.hitachi-gls.co.jp/>)をご覧ください。

お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～金)

※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口
「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11(フリーコール)

・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関する
ご相談窓口

電話 0120-554-201

(添付資料)

■ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX130P・SX130P・SVX120P の詳細説明


1.隠れ汚れまで落とす洗浄力はそのままだに、布傷みを抑える「[衣類長もち]高濃度洗浄」New

本製品は、隠れ汚れまで落とす洗浄力はそのままだに、布傷みをさらに抑える「[衣類長もち]高濃度洗浄」を新たに採用しました。

昨今、環境意識の高まりを背景に、サステナブルファッションへの関心が高まる中(図1)、衣類をより長く着用したいというニーズに応えるため、本製品では洗浄制御を見直し、布傷みを抑えるよう進化させました。

具体的には、衣類が少ないときには、大容量のシャワーで汚れを洗い流す時間を増やし、たたき洗いの回数を減らします。これにより、洗浄力はそのままだに、色あせや毛玉などの布傷みを抑えます(図2)。日立こだわりの高濃度の洗剤液を活用した洗浄方式と新たな制御の組み合わせにより、隠れ汚れまでしっかり落としながら、布傷みを抑える「[衣類長もち]高濃度洗浄」を実現しました。

「令和7年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」におけるアンケート調査(環境省)



[図1 サステナブルファッションへの関心・取り組んでいること^(*)]



[図2 洗濯標準コース 50 回運転時の比較^(*)]

(*) 環境省ホームページ(サステナブルファッションとは | 環境省_サステナブルファッション)

「令和7年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」におけるアンケート調査(環境省)

(サステナブルファッションとは | 環境省_サステナブルファッション)を加工して作成

https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/about/#section02


(*) 当社調べ。2025 年度モデル BD-STX130M と 2026 年度モデル BD-STX130P との比較。洗濯 2 kg 時、洗濯標準コース 50 回運転において。

※衣類の量や素材、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

2. 新形状の「大容量糸くずフィルター」でさらにお手入れしやすくなった「らくメンテ」**New**

従来「大容量糸くずフィルター」の捕集部に採用していたメッシュ形状では、循環ポンプの水流によってホコリや糸くずが網目に絡まり、ブラシなどでこすらないと取り除きにくい場合があります。

本製品では、「大容量糸くずフィルター」の捕集部をスリット形状に変更するとともに、先端を開放構造とすることで、ホコリや糸くずのお手入れがさらにしやすくなりました(図3)(図4)。また、スリットの間隔を工夫し、水の通りやすさと捕集性能の両立を図りました。これにより、お手入れのしやすさを向上させ、使いやすさをさらに高めています。



[図3 「大容量糸くずフィルター」の新旧比較]




[図4 お手入れのイメージ]

(*3) 当社調べ。洗濯～乾燥 7 kg、1 日 1 回運転時。衣類の量・種類により効果は異なります。


3. 「3 軸ジャイロセンサー」を活用した脱水時の振動制御がさらに進化 **New**

2025 年度に発売した BD-STX130M・SX130M では、「3 軸ジャイロセンサー」を採用。振動に応じた脱水制御を可能とし、衣類の片寄りによる大きな振動を抑制しました。

本製品では、さらに脱水時の振動制御を進化させています。今回新たに、衣類が槽の後方に片寄った際に、振動が大きくなる回転数帯があることを特定。「3 軸ジャイロセンサー」により後方への片寄りを推定した場合、洗濯槽の脱水回転数を制御し、振動が大きくなる回転数帯を一気に通過させることで、振動の発生をさらに抑制しています(図5)。「3 軸ジャイロセンサー」を含むさまざまな低振動技術により(図6)、快適な洗濯体験を実現しています。



[図5 新制御のイメージ]



[図 6 低振動技術]

4. 好評のダークグレー色を最上位機種にも採用し、幅広いニーズに対応(BD-STX130P) New

今回、2025 年度モデル BD-SX130M で好評をいただいたダークグレー色を、最上位機種である BD-STX130P にも採用しました。これにより、お客さまの選択肢を広げ、幅広いニーズに対応します(図 7)。

ダークグレー色は、圧迫感を抑えつつ、陰影のコントラストが際立つ明度に調整し、全体の色調を統一した一体感のあるデザインを実現しています。グレイッシュな空間はもちろん、ホワイト基調の空間にも自然に調和します。また、「ワイドカラー液晶タッチパネル」のデザインも本体色に合わせることで、外観全体に統一感のあるデザインとしています(図 8)。



[図 7 BD-STX130P(H)のイメージカット]



[図 8 BD-STX130P(H)の「ワイドカラー液晶タッチパネル」]

製品の主な仕様^(*4)

<ドラム式洗濯乾燥機>

型式		BD-STX130P L(左開き) BD-STX130P R(右開き)	BD-SX130P L(左開き) BD-SX130P R(右開き)	BD-SVX120P L(左開き) BD-SVX120P R(右開き)
本体色		ダークグレー(H) ホワイト(W)	ダークグレー(H) ホワイト(W)	ホワイト(W)
洗濯・脱水容量		13 kg	13 kg	12 kg
洗濯～乾燥・乾燥容量		7 kg	7 kg	6 kg
目安時間 (標準コース)	洗濯	35 分	35 分	34 分
	洗濯～乾燥	約 93 分	約 93 分	約 85 分
消費電力量	洗濯	85Wh	85Wh	78Wh
	洗濯～乾燥	約 1,150Wh	約 1,150Wh	約 990Wh
標準使用水量	洗濯	94L	94L	88L
	洗濯～乾燥	65L	65L	64L
らくメンテ		○	○	○
らくメンテ洗浄コース		○	○	○
大容量糸くずフィルター(スリット形状)		○	○	○
乾燥方式		らくはや 風アイロン (ヒートポンプ式)	らくはや 風アイロン (ヒートポンプ式)	らくはや 風アイロン (ヒートポンプ式)
洗浄方式		[衣類長もち]高濃度洗浄	[衣類長もち]高濃度洗浄	[衣類長もち]高濃度洗浄
3 軸ジャイロセンサー		○	○	○
AI お洗濯		○	○	－
[温水]高濃度洗浄		○	○	－
液体洗剤・柔軟剤 自動投入		○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 1,000mL)	○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 1,000mL)	○ (洗剤 1,000mL/ 柔軟剤 1,000mL)
操作部パネル		ワイドカラー液晶 タッチパネル	プッシュボタン式	プッシュボタン式
ハピネスアップ アプリ対応		○	○	－
外形寸法(mm) 幅[本体幅]×奥行×高さ		630[600]×720×1065	630[600]×720×1065	630[600]×720×1065
質量		約 92 kg	約 92 kg	約 91 kg

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

(*4) 使用水量・消費電力量・目安時間などの数値は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価基準(2025 年 12 月 22 日時点)」などによる。